


FCR PRIMA T: Specifiche tecniche

Componenti standard	Letto FCR PRIMA T2 (Modello: CR-IR 392) Cavo di alimentazione CA
Altri componenti del sistema	Cassetta IP tipo CC FCR PRIMA Console, FCR V View Console Advance Stampanti: DRYPIX PRIMA, DRYPIX 2000, 4000, 7000, Plus
Ricambi/accessori	IP ST-VI: 35 x 43cm (14" x 17"), 35 x 35cm (14" x 14"), 10" x 12", 8" x 10", 24 x 30cm, 18 x 24cm, 15 x 30cm Cassetta IP tipo CC: 35 x 43cm (14" x 17"), 35 x 35cm (14" x 14"), 10" x 12", 8" x 10", 24 x 30cm, 18 x 24cm, 15 x 30cm
Tempo richiesto per l'alimentazione/caricamento	Minimo 49 secondi
Capacità di processing	Sino a 73 IP/ ora
Specifiche di lettura	10 pixel/mm, 5 pixel/mm
Tempo richiesto per la visualizzazione delle immagini	Minimo 33 secondi
Tempo richiesto per la stampa mediante DRYPIX PRIMA	Circa 165 secondi (Circa 155 secondi) usando la pellicola formato 35 x 43cm
Numero di alloggiamenti per cassette	1
Rete	10 Base T/100 Base TX
Peso	560 x 540 x 392mm (22" x 21" x 15") 39kg
Condizioni di alimentazione	Monofase 50-60Hz CA120-240V $\pm 10\%$ 1.9A (max)
Condizioni ambientali	In funzione: • Temperatura: 15°-30°C • Umidità: 15-80%UR (senza formazione di condensa) • Pressione atmosferica: 750-1060hPa

Classificato come prodotto laser di Classe 1 (IEC60825).

FCR PRIMA T2

Struttura compatta ed eccezionale velocità di processing per diagnosi ancora più rapide



FCR PRIMA T2 (CR-IR 392)

0123

Le specifiche sono suscettibili di variazioni senza preavviso.
Tutti i prezzi sono in Euro e comprendono le spese di trasporto e di installazione.
Tutti i prodotti devono essere approvati dalle autorità competenti dei paesi importatori.
Per maggiori dettagli sulla disponibilità dei prodotti, contattare il rappresentante Fuji di zona.

FUJIFILM

26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN
http://www.fujifilm.com/

FUJIFILM Italia spa
S.S. - Via della Spina 2/B
20063 Certusco sul Naviglio (MI), Italia
http://www.fujifilm.eu
mail: info@fujifilm.it
tel.: +39 02 92374.1



Lettore CR da tavolo compatto e dalla straordinaria velocità, che rivoluziona il concetto stesso di radiografia computerizzata



velocità di processing

73 IP/ora

Elevata velocità

FCR PRIMA T2 è un lettore CR da tavolo che può vantare l'altissima velocità di 73 IP/ora. Come tutti i prodotti Fujifilm, FCR PRIMA T2 si distingue per la sua facilità d'uso. Contribuisce a ridurre i tempi di attesa dei pazienti e aumenta in modo consistente l'efficacia del flusso di lavoro.



Incremento del 30% rispetto al modello FCR PRIMA T

Design "salva-spazio"

FCR PRIMA T2, con la sua struttura leggera e compatta, è il primo modello FCR di Fujifilm di questo tipo. Può essere collocato su scrivanie, scaffali o in qualsiasi altro spazio di dimensioni ridotte. Questo lettore completamente digitale non necessita di camera oscura né di altri automatismi. FCR PRIMA T2 può essere sempre installato con facilità al posto di precedenti modelli di unità di processing a funzionamento chimico.



Immagini affidabili di alta qualità


Sebbene sia un modello estremamente compatto, la qualità delle immagini ottenute è pari a quella degli altri lettori della gamma FCR. L'esclusiva tecnologia di processing Image Intelligence™ brevettata da Fujifilm, aumenta il contrasto e la nitidezza delle immagini senza per questo rinunciare alla precisione dei dettagli. FCR PRIMA T2 è un valido supporto per le diagnosi, poiché offre una qualità ottima e costante delle immagini.



MFP Multi-Frequency Processing
Provvede a rendere più nitide le immagini FCR, ottimizzandole ai fini diagnostici.
*Software opzionale

FNC Flexible Noise Control
Isola e sopprime il rumore del segnale, riducendo la granulosità delle immagini.

GPR Grid Pattern Removal
Rimuove gli artefatti legati all'impiego delle griglie fisse, migliorando l'accuratezza diagnostica dell'immagine.



Una workstation completa



FCR PRIMA Console / FCRView

FCR PRIMA Console e FCRView sono workstation complete, in grado di trasformare il vostro desktop in una postazione di lavoro multifunzionale e poter così soddisfare qualsiasi esigenza di imaging radiografico. Sarà possibile eseguire le esposizioni, sottoporre gli studi a processing, stamparli ed effettuare il backup dei dati dei pazienti utilizzando una sola unità operativa.

